

# NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 800 kg

Статичен Товароносимост 1600 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

## КОЛЕЛО

Материал на тялото Неопределено

Материал на реазбата Полипропилен, мек

Диаметър 85 mm

Ширина на Резба 80 mm

Твърдост на Резба (A) 92 Бръснач A

Диаметър на Сачмен лагер 47 mm

Ширина на Сачмен лагер 15,5 mm

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

