

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numer zamówienia 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ○ ○ ○ ○

Odejście ● ● ● ● ●

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Blokadą pełną i sprężynowym Blokadą kierunkową
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	700 kg
Nośność przy 6 km/h	560 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	164 mm
Waga całkowita	2,848 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koła
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżni	50 mm
Twardość Bieżni (D)	75 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyściagi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Wysięg	60 mm
Zasięg działania koła	360 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytki prostokątne
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numer zamówienia 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

