

# ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numer zamówienia 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●○○○○

Odejsięcie ●●●●●

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ	Kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	700 kg
Nośność przy 6 km/h	560 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	164 mm
Waga całkowita	2,848 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem koła
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość bieżni	50 mm
Twardość bieżni (D)	75 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowe, bardzo ciężkie
Kształt widelec	Poszerzane, wzmocnione
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, wzmocnione lub nierdzewne
Wysięg	60 mm
Zasięg działania koła	360 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytki prostokątne
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

# ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numer zamówienia 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

