

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	108 mm
Peso complessivo	0,875 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	44,5 mm
Raggio di piroettamento	121 mm
Ingombro di piroettamento	242 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

