

# LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534  
Bestelnummer 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                             |
| Type                         | Zwenkwiel met lastafhankelijke rem |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen             |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                              |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 55 mm                              |
| Totale breedte               | 55 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,097 kg                           |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Kleur loopvlak                | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                    |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                    |
| Naaflengte                    | 0 mm                    |
| Breedte wielkern              | 8 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D              |

## VORK

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Materiaal       | Polypropyleen              |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel, gesloten |
| Zwenklager      | Stift, zwenkend            |
| Kleur           | Grafietzwart (RAL9011)     |
| Offset          | 20 mm                      |
| Zwenk radius    | 52 mm                      |
| Uitzwenking     | 104 mm                     |
| Diameter koepel | 0 mm                       |

## BEVESTIGING

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met griping, met kraag |
| Diameter Stift   | 11 mm                        |
| Lengte Stift     | 20 mm                        |

# LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534  
Bestelnummer 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

