

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Pasūtījuma numurs 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	1,244 kg

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Pasūtījuma numurs 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

