

## ZETA

4680ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337518

Numéro de commande 00836772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 550 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 440 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 1100 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids global                    | 3,339 kg                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Aluminium                       |
|                       | souple                          |
|                       | convexe                         |
| Bandage               | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Gris trafic A (RAL7042)         |
| Pare-fils             | Sans protège-filet              |
| Diamètre              | 160 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 55 mm                                          |
| Rayon d'encombrement    | 135 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm                                         |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                          |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**ZETA**

4680ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337518

Numéro de commande 00836772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA

4680ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337518

Numéro de commande 00836772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

