

KAPPA LOAD

9652ITP250P63 flat kick pedal

EAN 4031582445305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm

CHAPE

Déport	61 mm
Rayon d'encombrement	187 mm
Diamètre d'encombrement	374 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Tread profile	plat
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	55 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP250P63 flat kick pedal

EAN 4031582445305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

