

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер замовлення 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	280 °C
Загальна вага	0,341 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	8,4 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	95 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Нержавіюча сталь	✓
------------------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер замовлення 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

