

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер замовлення 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	8,4 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	95 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	280 °C
Загальна вага	0,341 kg

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер замовлення 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

