

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numéro de commande 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,247 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numéro de commande 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

