

GALEA STAINLESS

5080PJC100P30-10

EAN 4031582395730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	139 mm
Larghezza complessiva	66 mm
Peso complessivo	0,437 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	90 mm
Ingombro di piroettamento	180 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	10 mm

GALEA STAINLESS

5080PJC100P30-10

EAN 4031582395730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

