

NOVATECH

ЕТУ 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Номер замовлення 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 100 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 80 kg

Статичний Вантажопідйомність 200 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 0,14 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Діаметр	60 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	12 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

NOVATECH

ЕТУ 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Номер замовлення 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

