

NOVATECH

ЕТУ 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Номер замовлення 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,14 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Діаметр	60 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	12 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

NOVATECH

ЕТУ 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Номер замовлення 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

