

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	88 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	900 kg
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,547 kg

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

