

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 43 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Duratech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 300 kg |
| Statique Capacité de charge | 600 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0,244 kg |

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

