LINEA

5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0

EAN 4031582360189

Numéro de commande 09771757

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	118 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0.66 kg

CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA

5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0

EAN 4031582360189

Numéro de commande 00771757

Dessins du produit





