

ALPHA

3477UFR200P63

EAN 4031582305975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
KorpUSA tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	2,99 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	167 mm
Grozāms savienojums	334 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
KorpUSA materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gultnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	46 mm
KorpUSA platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA

3477UFR200P63

EAN 4031582305975

Pasūtījuma numurs 00005960
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

