PRODUKTINFORMATION

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	88 mm
Samlet bredde	65 mm
Samlet vægt	0,28 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelhjul lukket, med dome
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Hvidt aluminium (RAL9006)
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	73 mm
Udfaldsdiameter	146 mm
Dome-diameter	45 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	10 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Bestillingsnummer 00073439

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH