

## ZETA

4681ITP200P63 FLATXL

EAN 4031582400489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                 | Zeta                                           |
| Тип                               | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                       | EN12532 - Транспортное оборудование            |
| Грузоподъемность при 4 км/ч       | 800 kg                                         |
| Грузоподъемность при 6 км/ч       | 640 kg                                         |
| Грузоподъемность статическая      | 1600 kg                                        |
| Диапазон температур (минимальный) | -0,3333 °C                                     |
| Общая высота                      | 240 mm                                         |
| Общий вес                         | 3,708 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                         |
|                         | плоский                          |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 200 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал              | Стальной лист, очень тяжелый                    |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                                           |
| Поворотное соединение | 230 mm                                          |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA

4681ITP200P63 FLATXL

EAN 4031582400489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

