

AGILA CARE US

2447JFX150R05-28

EAN 4031582300550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila care US
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	192.5 mm
전체 체중	1.99 kg

휠

차체 재질	아연 다이캐스트
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	50 mm
회전 간섭	250 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm