

DURATECH

MOP 250X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084
Bestelnummer 00830850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	50 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6310

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	6600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	5500 kg
Statisch Draagvermogen	11000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	6,202 kg

DURATECH

MOP 250X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084
Bestelnummer 00830850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

