

TIGE FILETÉE

A525POI040P41-38X38/8

EAN 4031582409949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 10 kg |
| Capacité de charge statique | 20 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 54 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Poids | 0,056 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 40 mm |
| Largeur du bandage | 6 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 36 mm |
| Diamètre d'encombrement | 72 mm |

FIXATION

| | |
|--|----------------|
| Type de fixation | Platine carrée |
| Longueur de la platine | 38 mm |
| Largeur de la platine | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 27 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 27 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 5 mm |