

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Verloop ●●●●●

Corrosieweerstand ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	10 kg
Statisch Draagvermogen	20 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	36 mm
Totaal gewicht	0,03 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Offset	9 mm
Zwenk radius	21,5 mm
Uitzwenking	43 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	35 mm
Breedte plaat	30 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	28 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	23 mm
Diameter bevestigingsgat	4,2 mm

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

