

# AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Objednávací číslo 00028590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	100 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,29 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdość Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	43 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	67 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	40 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	40 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

# AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523  
Objednáací číslo 00028590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

