

## AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Номер заказа 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Aviana
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным Общей тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	102 mm
Общая ширина	69 mm
Общий вес	0,341 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	28 mm
Радиус поворота	68,5 mm
Поворотное соединение	137 mm
Диаметр купола	54 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина с тормозными элементами
Длина пластины	70 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	41 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	57 mm
Диаметр отверстия пластины	5,5 mm



Награда Red Dot Дизайн Award



Немецкая награда за Дизайн

# AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001





EAN 4031582370966

Номер заказа 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award



Немецкая  
награда за  
Дизайн