

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Номер заказа 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Aviana
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общей тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	102 mm
Общая ширина	69 mm
Общий вес	0,341 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	28 mm
Радиус поворота	68,5 mm
Поворотное соединение	137 mm
Диаметр купола	54 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина с тормозными элементами
Длина пластины	70 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	41 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	57 mm
Диаметр отверстия пластины	5,5 mm



Награда Red Dot Дизайн Award



Немецкая награда за Дизайн

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001





EAN 4031582370966

Номер заказа 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда Red
Dot Дизайн
Award



Немецкая
награда за
Дизайн