

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Broj porudžbine 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	88 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0,295 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stičnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Kučište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (RAL9006)
ofset	30 mm
okretni radijus	106 mm
Otpor okretanju	212 mm
Prečnik kupole	45 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	11 mm

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696
Broj porudžbine 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

