ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA

2471PJO100R05-28

EAN 4031582301366



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	138 mm
Общо тегло	0.97 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	43.5 mm
Радиус на завъртане	131 mm
Интерференция при завъртане	262 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	45 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2471PJO100R05-28

EAN 4031582301366

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





© Copyright 2026 TENTE International GmbH