


OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940
Broj porudžbine 00806805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	1800 kg
Nosivost na 6 km/h	1400 kg
Statički Nosivost	3600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	245 mm
Ukupna širina	189 mm
Ukupna težina	11,99 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
štيتnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
Boja	Transparentni premaz
	✓
Prečnik kupole	160 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940
Broj porudžbine 00806805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

