

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
订单号 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Zeta reverse
外壳类型	带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	1000 kg
温度范围（最低）	-30 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.756 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
转向干涉	360 mm
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
订单号 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

