

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
订单号 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

核心属性

| | |
|------------|------------------|
| 产品名称 | Zeta reverse |
| 外壳类型 | 带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 500 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 400 kg |
| 静态载重 | 1000 kg |
| 温度范围 (最低) | -30 ° C |
| 最高温度范围 | 80 ° C |
| 总高 | 240 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 3.756 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

支架

| | |
|------|------------------|
| 材料 | 钢板, 非常重 |
| 支架形状 | 宽, 加强的 |
| 旋转轴承 | 两个球座圈, 加强的型或不锈钢型 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 转向干涉 | 360 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
订单号 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

