

## STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydaźność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stora                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 160 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 128 mm                                   |

## OBUDOWA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Wąski                  |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe    |
| Wysięg                 | 35 mm                  |
| Promień działania koła | 85 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 170 mm                 |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                          |
| Materiał ciała       | Polipropylen                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne      |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                 |
| Średnica             | 100 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 75 Shore A                      |

## MOCOWANIE

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, nitowany |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|