

# STYLEA

5925UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	84 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,183 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	11 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	87 mm
Otpor okretanju	174 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	38 mm
Širina ploče	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Prečnik otvora ploče	4,4 mm