INFORMACJE O PRODUKCIE

# BASETECH

## POR080x34-Ø12

EAN 4031582419009




Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 80 mm |
| Szerokość Bieżnia | 34 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D |

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●●● |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Basetech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 125 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 250 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,1 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POR080x34-Ø12

EAN 4031582419009

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH