


OMIKRON TWIN

9958FTP250P66 TFR

EAN 4031582394320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Capacité de charge à 4 km/h	2880 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	5760 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	325 mm

CHAPE

Lubrification nipple	1
----------------------	---

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	250 mm
Largeur de la platine	200 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	210 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Diamètre des trous de la platine	17 mm