

## ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                        |
| Tip                            | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 250 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 500 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 155 mm                       |
| Ukupna širina                  | 85 mm                        |
| Ukupna težina                  | 0.81 kg                      |

## KUCISTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska    | siroko              |
| Boja              | plavo cinkovano     |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                                      |
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj                          |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)                     |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                               |
| Prečnik                    | 125 mm                                     |
| Širina omotac              | 40 mm                                      |
| Širina tela                | 40 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 103 mm            |
| Širina ploče                     | 85 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965

Broj porudžbine 00026592  
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

