

## LUMINA

AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                  |
| Type                         | Wielen                  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                   |
| Elektrisch geleidend         | Nee                     |
| Roestvrij                    | Nee                     |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                   |
| Totale hoogte                | 56 mm                   |
| Totale breedte               | 55 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,11 kg                 |

## BEHUIZING

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen                  |
| Vork Vorm                  | Dubbele WielBehuizing gesloten |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend             |
| Kleur                      | Grafietzwart (RAL9011)         |
| Offset                     | 20 mm                          |
| Zwenk radius               | 52 mm                          |
| Draaicirkel                | 104 mm                         |
| Diameter koepel            | 0 mm                           |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| As                            | Geklinkt                      |
| Loopvlak                      | Grafietzwart (RAL9011)        |
| Wielkleur                     | Grafietzwart (RAL9011)        |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 7 mm                          |
| Diameter Asgat                | 0 mm                          |
| Naaflengte                    | 0 mm                          |
| Breedte wielkern              | 7 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                    |

## FITTING

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Type bevestiging | Kraagpen met gripring, met kraag |
| Diameter stift   | 11 mm                            |
| Lengte stift     | 20 mm                            |

# LUMINA

AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503

Bestelnummer 00071356

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

