TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●●○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●●● |
| Kopás | ●●●○○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 250 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 500 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 1,22 kg |
| Teljes szélesség | 75 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 246 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | puha |
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 105 mm |
| Talplemez szélessége | 85 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Rendelési szám 00034803

**Termékrajzok**

