

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	71 mm
Largeur totale	57 mm
Poids	0,32 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	57 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	42 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

FIXATION

Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	42 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	42 mm
Diamètre des trous de la platine	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Numéro de commande 00062074

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

