

LINEA

594CUAP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582378429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Linea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 130 kg |
| Statiskā krāvnese | 260 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 145 mm |
| Kopējais platums | 82 mm |
| Kopējais svars | 1,18 kg |
| Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV SÜD |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gultnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 20 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls | Poliāmīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm |
| Grozāms savienojums | 258 mm |
| Kupola diametrs | 52 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 40 mm |

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

TEHNISKIE RASĒJUMI

