INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Image non contractuelle, peut différer du produit d’origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Conducteur d’électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,12 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir profond (similaire au RAL9005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Numéro de commande 00834683

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Numéro de commande 00834683



© Copyright 2026 TENTE International GmbH