

LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	61 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,1 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	38 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gultnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Pasūtījuma numurs 00071146
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

