

# AGILA

2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233

Número de encomenda 00030016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 138 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 1,064 kg                             |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Cinzentos prateado (RAL7001)     |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 100 mm                           |
| Largura do Piso            | 32 mm                            |
| Largura do corpo           | 32 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 43,5 mm               |
| Raio giratório          | 131 mm                |
| Interferência giratória | 262 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## ENCAIXE

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tipo de fixação                           | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo                          | 28 mm                  |
| Comprimento do Furo                       | 45 mm                  |
| Posição da rosca do furo                  | 19 mm                  |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2                      |

# AGILA

2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233

Número de encomenda 00030016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

2477UAJ100R05-20 M8/19

