PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	60 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	350 kg
Belastning ved 6 km/t	300 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	700 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,78 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH