

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691
Bestelnummer 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	153 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	0,844 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Flenswiel
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, antistatisch
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Draaicirkel	205 mm
Diameter koepel	65 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

AANVULLENDE INFORMATIE

Ontworpen voor de volgende Pallet afmetingen Baanbreedte: ongeveer: 2,75 mm, Groef breedte: ongeveer 5,7 mm, Groefdiepte: > 10 mm.

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691
Bestelnummer 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

