

# ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Número de comanda 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Solució personalitzada
Tracidad de carga a 4 km/h	400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	250 kg
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	240 mm
Àmplia general	115 mm
Pes total	2,436 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SUPPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Dome Dictel	115 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa amb tancament central
Placa llarga	144 mm
Placa ampla	115 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Número de comanda 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

