

LUMINA

6A23Y0I050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	59 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	51 mm
Поворотне з'єднання	102 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

LUMINA

6A23Y0I050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Номер замовлення 00073825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

