

KAPPA

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242

Pasūtījuma numurs 00828536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	450 kg
Krāvnese pie 6 km/h	360 kg
Statiskā krāvnese	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	245 mm
Kopējais platums	98 mm
Kopējais svars	4,349 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Krāsa	Pasivēts ar zilu
	✓
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242

Pasūtījuma numurs 00828536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

