

PLATE

P11-40x27 / 8

EAN 4031582320213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Placa en forma de L
Longitud de la placa	40 mm
Anchura de la placa	27 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	32 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	32 mm
Diámetro del orificio de la placa	4 mm

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ●●●○○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Pletina
Tipo	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	80 kg
Altura total	8 mm